

Cascoo Lenkrolle



Traglast 150 kg, Durchmesser 50 mm,
Naben Länge 36 mm, Mit
Polyurethan-Bereifung, Nabe mit
Schwenklager, Felge aus Stahl,
Befestigung mit Platte



Artikelnummer: 243652

Lenkrolle

- Traglast 150 kg
- Durchmesser 50 mm
- Naben Länge 36 mm
- Mit Polyurethan-Bereifung
- Nabe mit Schwenklager
- Schraubloch Abstand 75/61x51/45 mm
- Felge aus Stahl
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch verzinkt
- Befestigung mit Platte

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Lenkrolle	Feststeller	ohne
Traglast	150 kg	Fadenschutz	nein
Bereifung	Polyurethan	Nabenlänge	36 mm
Rad-Ø	50 mm	Schraubloch Abstand	75/61x51/45 mm

Material Felge	Stahl	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Radlager	Schwenklager	Gewicht	0,55 kg