



RIJENKLEMMENBEHUIZING

## AKi-R 4/136-SL



### AKi-R 4/136-SL

Rijenklemmenbehuizing

**CUSTOMIZABLE**

300 x 600 x 132 mm

Artikelnummer: 74313601

Rijenklemmenbehuizing - Industrie kwaliteit IQ -, incl. 10 dubbel membraaninvoeringen, afdichtbereik 7 - 12 mm, IP66, 2 dubbel membraaninvoeringen M25, afdichtbereik 9 - 16 mm, 2 dubbel membraaninvoeringen M32, afdichtbereik 14 - 21 mm, 1 invoering M40, afdichtbereik 17 - 30 mm, IP54, 2 wurgnippel M50 incl. contraoer

met 136 steekklemmen 4 mm<sup>2</sup>, (Type Weidmüller ZDU 4)



## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	600 mm
Hoogte:	132 mm

### Materiaal

Kast:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt, grijs overeenkomstig RAL 7035
Deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt, grijs overeenkomstig RAL 7035
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

## Toebehoren

AK ABL-ES - buitenliggende bevestigings ogen

AK KS-IP30 - combiset

AK KS-IP65 - combiset

ASS-gro - uitwendig scharnier-set

KST M32 - combibruggen

**AKi-R 4/136-SL****Andere eigenschappen**

Beschermingsgraad:	IK08 conform DIN EN 5012 / VDE 0470 deel 100
Beschermingsniveau:	II - dubbelgeïsoleerd conform VDE 0106
Omgevingstemp. (minimaal):	-35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	80 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	60 °C
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Ontbrandings gedrag volgens UL:	V-2 conform UL 94
Ontbrandings gedrag volgens VDE:	960°C conform VDE 0471/ EN 60695
Geschikt voor gebruik buitenshuis:	Ja
verzegelset:	Ja
Voorgestante openingen:	Ja
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Ja
Montage :	Schroefloze klemmen
Aantal klemmen:	136 Aantal
Kabeldoorsnede:	4 mm <sup>2</sup>