

Artikel nummer	artikelnaam
541656003	ProAQA - controleschakelaar IP44 grijs

ProAQA - controleschakelaar 10A IP44 grijs



Technische gegevens	541656003
Aansluitwijze	Steekklem
Frequentie	50 50 Hz
Terugmeldcontact	nee
Materiaal	Kunststof
Bevestigingswijze	Schroefbevestiging
Aantal wippen	1
Slagvastheid	niet beschikbaar
Aantal modules (bij modulair systeem)	1
Min. diepte van de inbouwdoos	0,00 mm
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Nom. spanning	250 V
Montagewijze	Schalter und Steckdosen/Aufputz
Samenstelling	Basiselement met complete behuizing
Bedieningswijze	Wip/drukker
Kleur	grijs
Uitvoering	overig
Halogeenvrij	ja
Met montageplaat	nee
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Inbouwdiepte	,000 mm
Nom. (meet)stroom	10,00 A
Schakelstroom voor fluorescentielampen	10 AX
Drukvlakschakelaar	nee
Schakelmateriaalbreedte	75,000 mm
Schakelmateriaalhoogte	75,000 mm
Schakelmateriaaldiepte	58,000 mm
Met IFTTT ondersteuning	nee
Wasmachineschakelaar	nee
Verlichting	Controle
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Type verlichting	Gloeilamp
Tekstveld/beschrijvingsvlak	nee
Functie verlichting	Controle en oriëntatie
Uitvoering oppervlakte	glanzend

Technische gegevens		541656003
Type schakeling	Wisselschakelaar	
Type toebehoren/onderdelen	overig	
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP44	
Antibacteriële behandeling	nee	