

# Beépíthető mikrométer 13mm elmozdulással, orsórögzitővel

## Sorozat 148 - Orsózárral

Az orsó tetszőleges helyzetben rögzíthető az orsózáró kallantú segítségével.



148-150


148-153

### Specifikáció


Pontosság	±2 μm
Síklapúság	0,001 mm
Skála	Dob és skálahüvely keménykróm bevonattal
Orsóemelkedés	0,5 mm
Mérési felület	Edzett acél (> 60 HRC)

### Metrikus


No.	Tartomány [mm]	Orsóvég	Szár Ø	Szár	Készülék vastagság rögzítő anyához [mm]	Tömeg [g]
148-150	0 - 13	Sík	9,5 mm	Síma		40
148-151	0 - 13	Sík	9,5 mm	Rögzitővel	6	43
148-152	0 - 13	Gömb (SR4)	9,5 mm	Síma		40
148-153	0 - 13	Gömb (SR4)	9,5 mm	Rögzitővel	6	43



148-150




148-151



148-152

( ): teljesen behúzott orsóval



148-153