

## MontageTritt

Robustheit und geringes Gewicht sind die Kennzeichen für den Aluminium-MontageTritt – das ideale Arbeitsmittel für den universellen Einsatz.

- + Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion aus robustem Aluminium
- + 240 mm tiefe Stufen aus Aluminium-Riffelblech gewährleisten einen sicheren Auf- und Abstieg
- + Obere Standfläche 520 x 305 mm für einen sicheren Stand
- + Rutschsichere Fußkappen



Höhenverstellbare Fußplatte als Sicherheitszubehör erhältlich

### Ersatzteile/Zubehör:

- + Fußkappen (4 Stück) Art.-No. 212405
- + Ableitfähige Fußkappen (4 Stück) Art.-No. 805171
- + Höhenverstellbare Fußplatten mit Gummiauflage (4 Stück) Art.-No. 805133



Stufenanzahl			1	2	3	4	5	
1		A bis ca.	in m	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
2		B ca.	in m	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Produktgewicht ca.		in kg	2,4	5	7	9,8	12	
	Breite (B) ca.	in m	0,58	0,68	0,72	0,77	0,81	
	Tiefe (T) ca.	in m	0,21	0,41	0,61	0,81	1,01	
	Länge (L) ca.	in m	0,40	0,65	0,90	1,15	1,40	
Art.-No.			805010	805027	805034	805041	805058	





**Achten Sie auf dieses Zeichen!**

Alle so gekennzeichneten Produkte sind bereits ab Werk mit dem Prüfaufkleber ausgestattet und erleichtern so die Prüfungsdokumentation.