

Artikelnummer: 138558

Kurzbeschreibung: Mobiele tankinstallatie Benzine-trolley, 60 l, Elektrische pomp 12V, slang 2,7 m

Langbeschreibung: Mobiele tankinstallatie Benzine-trolley, 60 l of 95 l, handpomp of elektrische pomp 12V, slang 2,7/3,2 m: Veilig brandstof veilig op de plaats van bestemming brengen - met de mobiele benzinetankwagen. Het systeem is ontworpen voor 60 l of 95 l en is verkrijgbaar met manuele of elektrische pomp. Met de benzinetrolley is mobiel tanken eenvoudig en veilig direct ter plaatse. De installatie is bestemd voor het vervoer van benzine, die onmiddellijk wordt verbruikt. De container is gemaakt van elektrisch geleidend en sterk vernet polyethyleen en is voorzien van een vlamdrempel - dit zorgt voor maximale veiligheid. Een baffle wall maakt een stabiele behandeling van de trolley mogelijk. De 95 liter modellen zijn uitgerust met all-terrain luchtbanden. Het kleinere model met een inhoud van 60 l heeft wielen van robuust hard plastic. Geïntegreerde hand- en draaggrepen zorgen voor een comfortabele beweging van de tank. De benzinetrolley is verkrijgbaar met een handpomp of een comfortabele 12V elektrische pomp. Beide modellen kunnen 25 liter per minuut verbruiken. De 60 liter trolley wordt geleverd met een 2,7 m lange slang. De slang van het 95 liter model is 3,2 m lang.

Meer details:

- Mobiel tanksysteem voor het vervoer van benzine voor onmiddellijk verbruik (volgens ADR 1.1.3.1 c).
- Vulmonden met geïntegreerde ontluchting en ventilatie
- Geïntegreerde handgreep en draaggrepen voor optimale werkresultaten
- Bemonsteringsleiding met afsluitkraan
- Geïntegreerde sproeierhouder
- Schottenwand voor veilig transport
- Met vlamdrempel
- Inhoud: 60 l of 95 l.
- Wielen (trolley 60 l): a[~] 240 mm, harde kunststof, a[~] 240 mm.
- Wielen (trolley 95 l): a[~] 300 mm, luchtbanden en terreinbanden
- Lengte van de doseerslang: 2,7 m | 3,2 m
- Pompvarianten: handpomp (25 l/min, sproeier) of elektrische pomp (12 V, 12 l/min, automatische sproeier en 4,1 m kabel inclusief accupolen)
- Containermateriaal: Polyethyleen (geleidend, sterk vernettende)

