


Gewinderöhrchen

182/30

EAN: 4011126083330
bevorzugte VPE:100 St.
Mengeinheit:St.



Artikelbeschreibung

Gewinderöhrchen, Gewinde M10x1, Länge 30 mm, Messing, blank

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K740
Mengeinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeinheit	7 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,64 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	10,00 mm
Breite	10,00 mm
Tiefe / Länge	30,00 mm
Durchmesser	10,00 mm

Technisches Datenblatt

Leuchten- und Sicherungszubehör

182/30

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	30,00 mm	Breite	10,00 mm	Höhe	10,00 mm
Bruttogewicht	0,01 kg	Volumen	0,000 m ³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
100 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	106,00 mm	Breite	91,00 mm	Höhe	52,00 mm
Bruttogewicht	0,68 kg	Volumen	0,001 m ³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		
1000 Stück = 1 Umkarton					
Länge	281 mm	Breite	186,00 mm	Höhe	110,00 mm
Bruttogewicht	6,95 kg	Volumen	0,006 m ³		
Mindestmenge	1.000,00 St.	Höchstmenge	1.000,00 St.		

Ausschreibungstext

Gewinderöhrchen.	
Abmessungen (ca. Maße)	L : 30 mm
Gewinde	: M 10x1
Innen-Ø	: 7,5 mm
Werkstoff	: Messing, blank
Kleinhuis Modell-Nr.	: 182/30
EP Material_____	EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck	

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	19.01.2021
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	74153900