




## 59/S54BC

1/4" Bitsatz für Schlitz-, Phillips-, Pozidriv-, Sechskant- und TORX®-Tamper-Schrauben - 54 teilig



### PRODUKTDDETAILS




- Antrieb: 1/4" Sechskant DIN 3126 und ISO 1173, C 6.3
- Schlitz-, Phillips-, Pozidriv-, Innensechskant- und TORX®-Tamper-Schrauben
- Inhalt: 51 Bits + 1 Bithalter magnetisch 1 + Bithalter magnetisch mit Schnellverschluss + 1 Einsteckadapter 1/4"
- 25 mm:
  - Bits für Schlitzschrauben: 4,5 mm, 5,5 mm
  - Phillips-Bits: PH1, PH2x4, PH3, PH2Gx2
  - Pozidriv-Bits: PZ1, PZ2x4, PZ3
  - TORX®-Bits: T10 x2, T15 x2, T20 x4, T25 x2, T27, T30 x4, T40
  - TORX® manipulationssichere Bits: TR10, TR15, TR20, TR25, TR30
  - Bits für Innensechskantschrauben: HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, HEX8
  - Robertson-Bits: #1, #2
  - 125 mm:
- Phillips-Bits: PH1, PH2
- Pozidriv-Bits: PZ1, PZ2
- 150 mm:
  - TORX®-Bits: T20, T25, T30
  - Für universelle Verwendung
  - Hochleistungs-Stahllegierung
  - Sandgestrahlt + mit Öl rostschutzbehandelt
  - 1/4" Verbindungsteil, Kugelausführung für normale Sechskant-Steckschlüssel (Typ C 6.3)
  - Bithalter mit starkem Magnet (Typ E 6.3)
  - Magnetischer Bithalter mit Schnellverschluss und Lock-in System (E 6.3)
- Robuste Bits



Follow the Fish!



## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt			
<b>59/S54BC</b>	54	50 x 110 x 184 mm	750 g

