

**JP FC SAMPLE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Kleingehäuse für beidseitig Festkabelanschluß. Die Abdichtung erfolgt über Kabeltüllen. Das Gehäuse ist vergießbar und erreicht dadurch IP68. Die Ausführung ist ideal für Nachrüstungen und Montage direkt an Sensoren geeignet.

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	JP FC SAMPLE
Best.-Nr.	<a href="#">1933690000</a>
GTIN (EAN)	4032248586691
VPE	1 Stück

## JP FC SAMPLE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Länge	51 mm	Länge (inch)	2,008 inch
Breite	14,4 mm	Breite (inch)	0,567 inch
Höhe	36 mm	Höhe (inch)	1,417 inch
Nettogewicht	26 g		

### Technische Daten JACKPAC®

Anzahl Anschlussebenen	1	Anzahl Anschlüsse	2
Anzahl der LP pro Modul	1	Art der LP-Kontaktierung	Lötanschluss, direkt
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	CTI	≥ 200
Isolierstoff	PBT GF	Isolierstoffgruppe	IIIa
Kontakt zur Tragschiene	Nein	Leiterplattenstärke	1 mm
Querverbindung	Nein	Toleranz der Leiterplattenkontur	±0,1 mm
Vergießbarkeit	Ja	max. Verlustleistung	0,4 W
relative Feuchte bei Lagerung, max.	80 %		

### Klassifikationen

ETIM 4.0	EC002600	ETIM 5.0	EC002600
ETIM 6.0	EC000437	eClass 6.2	27-14-91-07
eClass 7.1	27-14-91-07	eClass 8.1	27-14-91-07
eClass 9.0	27-14-44-30	eClass 9.1	27-44-02-02

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Broschüre/Katalog	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
Engineering-Daten	<a href="#">WSCAD</a>