



Hauptmerkmale

Baureihe	PratiKa
Produkt- oder Komponententyp	Buchse
Kurzbezeichnung des Geräts	PratiKa-Buchse
Stecker/Steckdosen-Kategorie	Niederspannung
Beschreibung der Pole	3P+E
Netzwerktyp	AC
Ausgangsstandard	Industriell

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Schrank- und Schalttafeleinbau
Stecker/Steckdose/Steuerstatus	Abgewinkelt
[In] Bemessungsstrom	16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	200-250 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Erd.-Zapf.-Pos. im Uhrzeigers.	9 h
Stecksokkelmaterial	Gehäuse: selbstlöschender Kunststoffwerkstoff
Material der Kontakte	Hülsen: Messing
Anschlüsse - Klemmen	Unverlierbare Schrauben
Kabel-Querschnitt	1...4 mm ²
Produktgewicht	0,16 kg
Basisabmessungen	65 x 85 mm
Höhe	85 mm
Breite	65 mm
Tiefe	105 mm
Farbe	Grau (RAL 7035)
Spannungsfarbe	Bau

Montage

Normen	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Schutzart (IP)	IP44 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht EN 62262
Feuerbeständigkeit	850 °C entspricht IEC 60695-2-1
Relative Feuchtigkeit	50 % bei 40 °C 70 % bei 30 °C 90 % bei 20 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	35 °C (86400 s)

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,0 cm
VPE 1 Breite	8,0 cm
VPE 1 Länge	7,0 cm
VPE 1 Gewicht	140,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	12,0 cm
VPE 2 Breite	26,5 cm
VPE 2 Länge	26,5 cm
VPE 2 Gewicht	1,555 kg
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	30
VPE 3 Höhe	30,0 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	5,152 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------