



Hauptmerkmale

Produktbereich	Modicon X80
Produkt- oder Komponententyp	Modbus Plus Proxy-Modul
Kompatible Produktfamilie	Modicon M340 Modicon M580
Strukturtyp	Industriebus

Zusatzmerkmale

Kommunikations-Gateway	Ethernet Modbus TCP zu Modbus Plus
Physikalische Schnittstelle	10/100BASE-T RS485
Zugriffsmethode	Token-Ring Modbus Plus CSMA/CD Modbus TCP
Übertragungsunterstützungsmedium	Modbus Plus Einzelnes verdrehtes Zweidrahtkabel Modbus TCP category 5 shielded twisted pair (STP)
Übertragungsgeschwindigkeit	1 Mbit/s, 450 m für Modbus Plus Schnittstelle je Segment 1 Mbit/s, 1800 m für Modbus Plus Schnittstelle mit 3 Repeatern 10 - 100 Mbit/s, 100 m für Modbus TCP Schnittstelle ohne Zwischenverstärker
Anzahl der Slaves	128
Kommunikations-Service	Modbus/TCP Meldungen Modbus Plus Nachrichtenübermittlung Konfiguration Steuerung Diagnose Abfrage des Modbus-Plus-Servers erfolgt durch SPS FDR SNMP-Netzwerkmanagement Lese-/Schreibvariablen Globale Daten Peer Cop-Dialog
Integrierte Schnittstellen	2 Ethernet TCP/IP - RJ45 für Modbus TCP 2 Modbus - SUB-D 9 für Modbus Plus
Leistungsaufnahme	300 mA bei 24 V DC extern Versorgung
Modulformat	Standardmäßig

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-45...85 °C
Relative Feuchtigkeit	10...95 % ohne Kondensation
Betriebshöhe	<= 2.000 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,000 cm
VPE 1 Breite	18,000 cm
VPE 1 Länge	26,000 cm
VPE 1 Gewicht	690,000 g

VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	9,122 kg


Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Abmessungen



- (1) Vorderseite
- (2) Rückseite
- (3) Seite

Montage und Abstände

