

KERN FCB3K0.1

Tischwaage mit Zweitanzeige an der Waagenrückseite



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	100 mg
Anwärmzeit:	2 h
Auflösung:	30000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	300 mg
Einschwingzeit unter Laborbedingungen ³ s	
Empfohlenes Justiergewicht:	2 kg (M1); 1 kg (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	300 mg
Reproduzierbarkeit:	100 mg
Tarierbereich:	3 kg
Wägebereich [Max]:	3 kg
Wägeeinheiten:	dwt g lb mo oz ozt tl (HK) tl (Tw) tol
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	2,500 cm
----------------------	----------

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Labor):	200 mg
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Normal):	2 g
Zählaufösung:	15000

Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja
Prozentbestimmung:	ja
Zählfunktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	5 °C

Energieversorgung

Akku:	Rchrg. battery optional
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	5 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	10 h
Akkuladezeit:	10 h
Batterie:	9 V Block
Batterie-Betriebsdauer:	12 h
Eingangsspannung:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK US

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein:	963-127
Justage auf Aufstellungsort:	961-247

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Tischwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	400 x 340 x 190 mm
Bruttogewicht:	3,250 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	2,590 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	270 x 323 x 110 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	252 x 228 x 110 mm
Gehäusematerial:	Kunststoff
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	253 x 227 mm

KERN FCB3K0.1



Tischwaage mit Zweitanzeige an der Waagenrückseite

Piktogramme

STANDARD



OPTION

