


Schott-Steckverbindung NPQM-H-Q6-E-P10

Teilenummer: 558807

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Werte |
|--|---------------------------------------|
| Baugröße | Standard |
| Nennweite | 5 mm |
| Konstruktiver Aufbau | Push-Pull-Prinzip |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,95 ... 16 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 |
| Lebensmittel-Zulassung | nein |
| Umgebungstemperatur | -20 ... 70 °C |
| Produktgewicht | 33 g |
| Pneumatischer Anschluss 1 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoffinformation Gehäuse | Messing vernickelt |
| Werkstoffinformation Schlauchdichtung | NBR |