

# CLAMP 213



Collier ponté avec système de fermeture rapide pour la fixation de tuyaux spiralés avec extérieur ondulé

## Caractéristiques

- Raccord absolument étanche et résistant aux forces de traction grâce à une géométrie spéciale du raccordement
- facile et rapide à monter
- réutilisable
- conforme à RoHS

## Construction, matériau

Qualité: W2; Bande de collier: acier inoxydable 1.4016 = AISI 430; Terminaison: acier inoxydable (INOX); Pont: acier inoxydable 1.4301 = AISI 304

## Variantes proposées

- autres mesures disponibles sur demande

## approprié pour le tuyau

AIRDUC®: 341 + 345 + 363; 350 (AS / FOOD-AS / AS BLACK); 351 + 355 (FOOD / INOX FOOD-AS / HT / EC); 355 AS; 362 (FOOD / EC); PROTAPÉ®: 326 + 327 MEMORY; 330 (FOOD / AS BLACK / INOX FOOD -AS); 301 AS; 310 + 320 + 321; 322 EC; 332 SE; CP: 450 + 455 + 457 + 460 + 461 + 465 + 466 + 467 + 476 + 480 + 481 + 483 + 485 + 486 + 487; 450 + 461 PROTECT; 457 + 459 + 465 EC; 471 + 472 + 475 (INOX / INOX EC); TIMBERDUC®: 531 - 533 AS

approprié pour le Ø interne du tuyau mm	Largeur de bande mm	Numéro de commande
60	9	213-0060-0000
70	9	213-0070-0000
75	9	213-0075-0000
80	9	213-0080-0000
90	9	213-0090-0000
100	9	213-0100-0000
110	9	213-0110-0000
115	9	213-0115-0000
120	9	213-0120-0000
125	9	213-0125-0000
130	9	213-0130-0000
140	9	213-0140-0000
150	9	213-0150-0000
160	9	213-0160-0000
175	9	213-0175-0000
180	9	213-0180-0000
200	9	213-0200-0000

Autres mesures sur demande. Toutes les valeurs indiquées ont été déterminées à une température de 20 °C et sont des informations approximatives. Droits de modifications techniques réservés. Veuillez tenir compte de l'annexe technique que vous trouverez sur [www.norres.com](http://www.norres.com).

## Accessoires



CONNECT 270-271

Autres données techniques sur [www.norres.com](http://www.norres.com). Sous réserve de modifications techniques. Toutes les valeurs ont été déterminées à 20°C et sont des informations approximatives.