
	<b>T Piece</b> one-piece, divisible	IP40	 <b>CABLE PROTECTION</b> <b>KABELSCHUTZTECHNIK</b>
	<b>T-Verteiler</b> einteilig, teilbar	IP40	

**LTO**

## PMA Divisible System

<b>application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>in industry, plant construction, machine building and electrical installations</li> <li>for retrofit installation or repair</li> </ul>
<b>material</b>	high-grade, specially formulated polyamide 6.6
<b>characteristics</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>easy installation</li> <li>conduit can be installed in fitting prior to closing</li> <li>high conduit pull-out strength</li> <li>high impact resistance</li> <li>very good chemical properties</li> <li>free from halogens and cadmium</li> <li>fits both conduit profiles - fine (T) and coarse (G)</li> </ul>
<b>ingress protection</b>	IP40
<b>compatible with</b>	PMA standard, slit and divisible conduits with standard nominal widths 07 - 29
<b>colour</b>	black


## Teilbares PMA-System

<b>Einsatzbereich</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>in der Industrie, im Anlagen- und Maschinenbau sowie in Elektroinstallationen</li> <li>zur Nachinstallation oder Reparatur</li> </ul>
<b>Material</b>	hochwertiges, speziell formuliertes Polyamid 6.6
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>einfache Montage</li> <li>Einrasten der Rohre zur Vorfizierung vor dem Verschiessen</li> <li>hohe Wellrohr-Ausreisskräfte</li> <li>hohe Schlagfestigkeit</li> <li>sehr gute chemische Eigenschaften</li> <li>halogen- und cadmiumfrei</li> <li>passend zu Rohrprofilen fein (T) und grob (G)</li> </ul>
<b>Dichtheit</b>	IP40
<b>passend zu</b>	PMA Standard-Wellrohren sowie geschlitzten und teilbaren PMA-Wellrohren mit Standard-Nennweiten 07 - 29
<b>Farbe</b>	schwarz


order no.	fits to conduit size			dimensions in mm (nom.)		weight	packing unit
black	C	NW D	E	A	B	kg/100 pcs	PU/pcs
Bestell-Nr.	passend zu Rohrgrösse			Dimensionen in mm (nom.)		Gewicht	Verp.-Einheit
schwarz	C	NW D	E	A	B	kg/100 Stk.	VE/Stk.
BLTO-070707	07	07	07	45.2	31.1	0.45	10
BLTO-101010	10	10	10	45.2	31.1	0.45	10
BLTO-121212	12	12	12	49.1	34.8	0.62	10
BLTO-171717	17	17	17	56.5	41.0	0.91	10
BLTO-232323	23	23	23	64.5	48.6	1.42	10
BLTO-292929	29	29	29	72.0	55.3	2.12	10


Our customer service dept. or local distribution partner will be pleased to help you concerning product availability and lead time  
 Unser Kundendienst oder die lokale PMA-Vertretung gibt Ihnen über die Artikelverfügbarkeit und Lieferzeit gerne Auskunft

Code reference	Nr.-Schlüssel
B = colour-black	Farbe schwarz
L = type divisible	Typ teilbar
T = type T piece	Typ TVerteiler
O = without sealing	ohne Dichtung
17 = NW C	NW C
17 = NW D	NW D
17 = NW E	NW E



Dimensions Dimensionen




**LTO****CE**

PMA Divisible System

Teilbares PMA-System

properties		unit	value	test method
	<i>Eigenschaften</i>	<i>Einheit</i>	<i>Wert</i>	<i>Prüfmethode</i>
<b>Thermal properties</b>	<b>Thermische Eigenschaften</b>			
Temperature range	<i>Temperaturbereich</i>	°C	- 40 ... + 105	PMA DO 9.21-4510
Short-term	<i>Kurzzeitig</i>	°C	+ 160	
<b>Fire safety characteristics</b>	<b>Brandschutzeigenschaften</b>			
Free from halogens and cadmium	<i>Halogen- und cadmiumfrei</i>		yes / ja	DIN 53474
Flame class	<i>Flammklasse</i>		V2	UL 94
<b>System test</b>	<b>Systemprüfung</b>			
Ingress protection	<i>Dichtheit</i>		IP40	IEC EN 60529
<b>Chemical properties</b>	<b>Chemische Eigenschaften</b>			
Please refer to <a href="http://www.pma.ch">www.pma.ch</a>	<i>ersichtlich unter <a href="http://www.pma.ch">www.pma.ch</a></i>			
<b>Environmental properties</b>	<b>Umwelteigenschaften</b>			
RoHS and REACH compliant	<i>RoHS- und REACH-konform</i>		yes / ja	EU Directive 2002/95/EC
<b>Weathering resistance</b>	<b>Witterungsbeständigkeit</b>			
Weathering (UV/humidity) for black colour	<i>Bewitterung (UV/Feuchte) für schwarze Farbe</i>		very good / <i>sehr gut</i>	
<b>Content of delivery</b>	<b>Lieferumfang</b>			
T Piece	<i>T-Verteiler</i>			
<b>Mounting indication</b>	<b>Montagehinweis</b>			
Lay in the conduit until the conduit stop, snap into place and lock the T piece.	<i>Rohr bis zum Anschlag einlegen, einrasten und T-Verteiler schliessen.</i>			
Please consider the appropriate <a href="#">assembly instructions</a> on <a href="http://www.pma.ch">www.pma.ch</a>	<i>Bitte beachten Sie die entsprechende <a href="#">Montageanleitung</a> unter <a href="http://www.pma.ch">www.pma.ch</a></i>			



The specifications and instructions for our customers in this document reflect the product engineering level at the time of manufacturing. Please consider the valid data sheet release at a time. For questions please contact the PMA customer service. PMA AG accepts no liability for damages resulting from un-professional installation or application or misuse for a purpose. This disclaimer also includes damages to third parties. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify PMA AG of detected faults. It is also the customer's responsibility to test the delivered product on its applicability for the intended purpose. PMA AG will accept no liability or responsibility for their products if a product or a PMA system is combined or used together with third-party products, i.e. products from other companies than PMA AG. Jurisdiction in all legal disputes concerning product liability have the courts of the canton of Zurich/Switzerland. Swiss law applies. For more information and the newest data sheet releases go to: [www.pma.ch](http://www.pma.ch)

Die in diesem Dokument für unsere Kunden enthaltenen Angaben und Instruktionen entsprechen dem neuesten Stand unserer Technik zum Zeitpunkt der Herstellung des Produktes. Es ist der jeweils gültige Datenblattstand zu berücksichtigen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den PMA-Kundendienst. Die PMA AG lehnt jede Haftung bei unsachgemässer Montage oder Verwendung sowie Zweckentfremdung des Produktes ab. Dieser Haftungsausschluss umfasst auch allfällige Drittschäden. Es obliegt dem Kunden, die gelieferte Ware zu prüfen und allfällig festgestellte Mängel sofort der PMA AG anzuzeigen. Es obliegt ferner dem Kunden, die Ware auf ihre Eignung zwecks einer spezifischen Anwendung zu überprüfen. Die PMA AG lehnt jegliche Haftung für ihre Produkte ab, wenn ein einzelnes Produkt oder ein PMA-System mit Fremdprodukten, d.h. Produkten anderer Unternehmungen kombiniert bzw. verwendet wird. Gerichtsstand für Streitigkeiten bezüglich Produkthaftung sind die Gerichte des Kantons Zürich/Schweiz. Es kommt Schweizer Recht zur Anwendung. Ergänzende Informationen und neueste Datenblätter unter: [www.pma.ch](http://www.pma.ch)