

Datenblatt Artikel 528600

Reduzier-Durchgangshahn R 1/2" x 3/4"

natur, Gewinde + Tüllenanschluss, LDPE

- aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (LD-PE)
- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- druckbeständig bis 0,4 bar
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
- unbelüftet
- mit (Rohr-)Gewinde Außen-Ø = R 1/2" und Tülle Außen-Ø = 19 mm bzw. 3/4" (Aufsteckbereich)
- Mindestabnahmemenge 2.000 Stück!



Best.einheit	Stück
EAN	4007228528602
Mindest.Best.	5
Breite	0
Breite Karton	297
Breite Pal	0,8
Brutto Gewicht Pal Kg	164
brutto Kg	0,02
Bruttogewicht VE Kg	0,1
Btl in Karton	40
Farbe	natur
Gewicht VE	0,335
Höhe	0
Höhe Karton	314
Höhe Pal	2,034
Kartons pro Lage	6
Lagen	6
Länge Karton	515
Länge Pal	1,2
netto Kg	0,02
Stück / Lage	1200
Stück / Palette bzw Kiste	7200
Summe Kartons	36
Tiefe	0
VE	5
Volumen m3	0,048028
Zolltarif	39174000