

**Artikelnummer:** 123197

**Kurzbeschreibung:** Fachbodenregal FBR 2200, Anbauregal, 5 Böden, 1025 x 500 mm

**Langbeschreibung:** Verzinkte Ständerrahmen und Böden. Geschlitztes Rollprofil zur Aufnahme der Bodenträger. Böden im Raster von 26,5 mm verstellbar. Glatte Profilwände, gesamte Bodenbreite und Bodentiefe nutzbar. Ständerrahmen mit Metallfussplatte zur Bodenbefestigung.

Max. Bodenbelastung (bei gleichmässig verteilter Last): 100 kg

Regalhöhe: 2013 mm

Lichte Feldbreite: 995 mm

Breite: 1025 mm

mit 4 oder 5 Böden

Anbauregal

[em]Sicherheitshinweis:[/em][em]Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis  $\geq 5 : 1$  sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).[/em]

**Hersteller:** Schäfer Group

**EAN/GTIN:** 4052939164496

