




## Technisches Datenblatt

Artnr.	SLA53030
Japan-Code	C60-N30L-A, 53030
Nennspannung	12V
Nennkapazität	30 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	300 A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure   diluted sulfuric acid
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 kg/l (25°)
Abmessungen (LxBxH)	178 x 124 x 166 mm
Schaltung	0



Technologie	Verschlussene AGM (Elektrolyt in Glasfaser-Vlies gebunden)   gefüllt und geladen   absolut wartungsfrei
-------------	---

Polausführung	G
---------------	---



Bodenleiste	-
-------------	---