

ROLINE Chargeur USB avec prise Euro, 2 ports, 1x QC3.0 + 1x C (PD), 65W

Numéro d'article	19.11.1041
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	19.11.1041
EAN (pièce unique)	7630049620100



Chargeur USB 2 ports, 1x Type C + 1x QC3.0 avec un maximum de 65W pour l'alimentation (smartphones, tablettes) de plusieurs appareils simultanément.

Pour par exemple: un lecteur MP3, un boîtier HDD externe...

- Adaptateur avec une prise USB femelle

Caractéristiques techniques

- Une sortie USB type A femelle
- Tension d'entrée: 100 - 240V AC, 50 - 60Hz
- Tension de sortie QC3.0: DC 3.6-6V/3A, 6-9V/2A, 9-12V/1.5A
- Tension de sortie C (PD): DC 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 3,25A
- Puissance de sortie: 65W

Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Transformateur
Types de produits	Chargeur USB
Couleur	blanc
Entrée	100-240 VAC
Sortie	QC3.0: DC 3,6 - 6V / 3A, 6 - 9V / 2A, 9 - 12V / 1,5A; PD: DC 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 3,25A
Puissance	65W

Dimensions (HxLxP)	58 x 31 x 94 mm
Raccordement d'entrée	Prise Euro
Sortie-connecteurs	1x USB type A femelle, 1x type C femelle
Technologie de chargement	Quick Charge 3.0 Livraison de puissance
Hauteur	58 mm
Largeur	31 mm
Profondeur	94 mm
Poids	139 g
Hauteur du colis	40 mm
Largeur du colis	70 mm
Profondeur du colis	100 mm
Poids du paquet	0.1 kg