


# Cordon ROLINE Cat.8 S/FTP (PiMF) fils tressés, LSOH, jaune, 3,0 m

Numéro d'article	21.15.1863
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	21.15.1863
EAN (pièce unique)	7630049611078

**roline**<sup>®</sup>  
Designed for Professionals



**Cat.8**

**S/FTP**

**LSOH**

**La catégorie 8, le standard dans le câblage Twisted-Pair des générations futures, permet une transmission des données jusqu'à 4 fois plus rapide sur les mêmes câbles, et soutient les applications 25GBASE-T- et 40GBASE-T sur de courtes distances.**

- Cordon confectionné doublement blindé (PiMF) avec des connecteurs blindés RJ45 de qualité.
- Catégorie 8.1, prévu pour les transmissions de 10 GBit à 40 GBit
- Compatibles PoE
- Impédance de 100 Ohm
- Connecteurs de grande qualité à contacts dorés
- Assignation des connecteurs 1:1 selon la norme EIA / TIA 568 standard
- Structure: 4 paires en cuivre tresse, complètement blindé, blindage par paire par feuille d'aluminium

**Version anti-halogène, résistant au feu, sans fumée**

**Caractéristiques techniques**

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Câble S/FTP
Couleur	jaune
Longueur	3 m
Type de protection	PiMF
Qualité de transmission	Cat8 / Class G
Nombre de fils	8
Type de fils	Tresse
Croisé	non
Câble LSOH	oui
Type de connecteur face 1	RJ-45
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	RJ-45
Genre du connecteur face 2	Mâle
Connecteur type RJ45	Standard