



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4891 Bürowagen



Baukasten-System: Bürowagen mit nach hinten geneigten Böden und Rückwand im rechten Winkel zum Boden. Neigung ca. 27 mm. Verschraubte Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Böden und Wände aus Holzwerkstoffplatten, hellgrau. 4 Lenkrollen, Räder mit TPE-Bereifung, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Gleitlager. 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage. Gesamtlänge: 855 mm, Gesamtbreite: 400 mm, Tragkraft pro Etage 50 kg.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	150
Etagenhöhen (mm)	246, 606, 966
Nutzflächenlänge (mm)	770
Nutzflächenbreite (mm)	320
Gesamtlänge (mm)	855
Gesamtbreite (mm)	400
Gesamthöhe (mm)	1218
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	31
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GTIN	4017976348919