

## Schake Warnleuchte

Leuchtmittel: LED, Lichtaustritt  
beidseitig in rot, Höhe x Breite x Tiefe  
380 x 190 x 175 mm, Durchmesser  
180 mm, Ausgestattet mit  
Dämmerungsautomatik, Blink-  
Dauerlicht

Artikelnummer: 218620



## Schake Baustellen-Warnleuchte

Warnleuchte

- Für den Außenbereich geeignet
- Leuchtmittel: LED
- Energieeffizienzklasse A
- Lichtaustritt beidseitig in rot
- Höhe x Breite x Tiefe 380 x 190 x 175 mm
- Durchmesser 180 mm
- Spannungsversorgung über Batterie 2x6V
- Ausgestattet mit Dämmerungsautomatik, Blink-Dauerlicht
- Aus Kunststoff in gelb
- Lieferung ohne Batterien

### Technische Details

Verkehrssicherung	Leitsystem	Breite	190 mm
Leitsystem	Warnleuchte	Tiefe	175 mm

Einsatzort	Außenbereich	Spannungsversorgung	Batterie 2x6V
Leuchtmitteltyp	LED	Warnleuchte Ausstattung	Dämmerungsautomatik, Blink-Dauerlicht
Energieeffizienzklasse	A	Farbe Kasten	gelb
Material	Kunststoff	Lieferumfang	ohne Batterien
Farbe Lampe	rot	WEEE-Registrierungsnummer	DE56289493
Lichtaustritt	beidseitig	WEEE-Geräteart	Kleingerät KAT 5
Durchmesser Lampe	180 mm	Marke laut EAR-Register	Schake
Höhe	380 mm	Gewicht	1,1 kg

## Zubehör

218621		Ersatzschlüssel für Warnleuchte, Aus Kunststoff in rot
218622		Batterie für Warnleuchte, 7 Ah Spannung, 6 V Leistung

## Dazu passt auch ...

221169		Gehörschutzstöpsel im Nachfüllbehälter, Schalldämmung 29 dB, Aus Polymerschäumstoff in gelb
221212		Arbeitsschutzhelm, für 510 - 610 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in weiß
221266		Arbeitshandschuh, aus Baumwolljersey/Ziegenleder in blau, Handrücken aus Baumwolljersey, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße