

stumpf Umweltschrank

geeignet für wassergefährdende Stoffe, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 500 x 500 mm, Flügeltür mit Lochbild, Öffnung über Bügelgriff, 2 Ebene(n) mit Wannensboden, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL1003 Signalgelb

Artikelnummer: 530596



stumpf®



stumpf Umweltschrank mit natürlicher Zwangsbelüftung

Umweltschrank

- geeignet für wassergefährdende Stoffe
- zur Lagerung im Arbeitsraum
- nicht brandgeschützt
- Höhe x Breite x Tiefe 900 x 500 x 500 mm
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Flügeltür mit Lochbild, Öffnung über Bügelgriff
- sicher verschließbar mit Zylinderschloss, 3-riegeliger Schließmechanismus
- mit Dokumentenfach für Sicherheitsunterlagen





- 2 Ebene(n) mit Wannenboden
- Traglast je Ebene 100 kg
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Auffangvolumen Wannenboden 10 l
- Be- und Entlüftung mit natürlicher Zwangsbelüftung durch Lüftungsraster
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL1003 Signalgelb
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- TÜV geprüft
- erfüllt die Anforderungen nach WHG §19 Absatz 1
- erfüllt die Anforderungen nach Gefahrstoffverordnung §24 Abschnitt 1
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Tür Ausstattung	Dokumentenfach für Sicherheitsunterlagen
Gefahrstoff-Lagertyp	Schrank	abschließbar	ja
Schranktyp	Umweltschrank	Schließfunktion	3-riegeliger-Schließmechanismus
Lagerort	im Arbeitsraum	Schließsystem	Zylinderschloss
Gefahrstoffefignung	wassergefährdende Stoffe	Griff	Bügelgriff
Brandschutz	nicht brandgeschützt	Material	Stahl
Höhe	900 mm	Material Verarbeitung	verschweißt
Breite	500 mm	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Tiefe	500 mm	Farbe Front	signalgelb // RAL1003
Schrank Ausstattung	Böden	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Böden / Ebenen Anzahl	2 Stück	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Böden- / Ebenentyp	Wannenboden	Oberfläche Boden	verzinkt
Höhenverstellraster Ebene	25 mm	Zertifizierung	TÜV geprüft
Auffangvolumen Wannenboden	10 l	Zertifizierung GefStoffV	erfüllt die Anforderungen nach Gefahrstoffverordnung §24 Abschnitt 1
Traglast Fachboden	100 kg	Zertifizierung WHG	erfüllt die Anforderungen nach WHG §19 Absatz 1
Belüftung	natürliche Zwangsbelüftung	Garantie	5 Jahre
Türtyp	Flügeltür mit Belüftung	Gewicht	39 kg

Zubehör

530610		Wannenboden für Umweltschrank, für Schrank Breite x Tiefe 500 x 500 mm, Für eine Fachlast von 100 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
530615		Lochblechabdeckung für Wannenboden, Breite 500 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

200237		Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel
200803		Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 1000 l, Höhe x Breite x Tiefe 425 x 3280 x 1300 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
221116		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grün, gefüttert und profiliert, Größe 8
221369		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antibeslag-/Antikratzbeschichtung, getönt, mit UV-Filter, Ausstattung: weiche Bügelenden
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
508470		Erste-Hilfe-Schild, Aushang des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften (DGUV Information 204), Anleitung Erste Hilfe, Wandschild, aus Kunststoff, Oberfläche Standard, Höhe x Breite 560 x 400 mm
525732		Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm
525760		Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm
526779		Körperdusche, Anschluss 3/4" außen, aus Edelstahl, Zur Wandmontage