

Allgebrauchslampe B 60x105 mm, E27 130V 200W klar

Artikel-Nr. 40563



www.sh-licht.de

Lampenleistung:	200 W
Lampenspannung:	130 - 130 V
Lichtstrom:	3000 lm
Sockel:	E27
Lampenform:	Birnen-Form
Ausführung:	klar
Farbe:	ohne
Durchmesser:	60 mm
Gesamtlänge:	105 mm
Stoßfest:	Nein
Geeignet für Backofen:	Nein
Geeignet für Kühlschrank:	Ja
Spezielle Anwendung:	sonstige
Kohlefaden:	Nein
Krypton:	Nein
Mehrfach-Glühwendel:	Nein
Splitterschutz:	Nein
Energieeffizienzklasse:	E
Mittlere Nennlebensdauer:	1500 h

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Allgebrauchslampe B 80x162 mm Industrieleuchtmittel in Allgebrauchsglühlampenform E27, klar, mit Sonderspannung.
Allgebrauchsglühlampen zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit aus. Diese Lampe ist für viele Anwendungsfälle geeignet.

Energieeffizienzklasse: E
Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 200
Quecksilbergehalt (mg): 0
Schaltzyklen: 4000
Zündzeit/Startzeit (s): 0,0
Farbwiedergabeindex (Ra): 100
Power-Faktor: 1
Lebensdauer (h): 1500

Letzte Aktualisierung am: 09.07.2015 09:46:20



Seite 2

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.