

PoE+ SWITCH 5

Commutateur Gigabit 5 ports avec 4 ports PoE+ et budget énergétique de 60 W

- Déploiement par câble unique pour les points d'accès Wi-Fi, les caméras IP et les téléphones IP
- Alimentation intelligente jusqu'à 30 W par port
- Conforme aux normes IEEE 802.3af/at
- Facile à installer, aucune configuration requise
- Voyants de statut permettant une surveillance pratique
- Boîtier en métal durable pour bureau ou montage mural

Fonctionnalités clés

- Numéro de modèle : KN-4610
- Ports Ethernet : 5 x 1 Mbit/s : 1 x RJ-45, 4 x RJ-45 + sortie PoE
- Alimentation PoE par port : 30 W 802.3af/at (PoE+)
- Budget énergétique d'alimentation PoE : 60 W
- Mode PoE : A: 1,2(-) 3,6(+)
- Autodétection PoE
- Table d'adresses MAC : 2K
- Trame Jumbo : 15 ko

Performance

- Matrice de commutation : 10 Gbit/s

Fonctions et protocoles

- QoS DSCP/802.1p

Dépannage et gestion


- Voyant d'alimentation
- Voyant(s) PoE
- Voyant(s) de liaison

Spécifications physiques et exigences environnementales

- Dimensions de l'appareil à l'exclusion de l'antenne, l x p x h : 100 mm x 100 mm x 26 mm
- Poids de l'appareil : 205 g
- Température de fonctionnement : 0 - 40 °C
- Humidité de fonctionnement : 20 à 95 % sans condensation
- Tension d'alimentation : 100-240 V 50/60 Hz

Contenu de l'emballage

- Appareil
- Adaptateur d'alimentation : 55 V 1.3 A
- Pieds en caoutchouc autoadhésifs
- Kit de montage mural
- Guide de démarrage rapide



Informations de commande

Nom du modèle	Référence	Brève description
Keenetic PoE+ Switch 5 (KN-4610)	KN-4610-01-EU	Commutateur Gigabit 5 ports avec 4 ports PoE+ et budget énergétique de 60 W