

Artikelnummer: 156918

Kurzbeschreibung: Werkbank Serie 8909, B 2000 x T 700 x H 840 mm

Langbeschreibung: Werkbank Serie 8909, 8 Schubladen, 2 Türen mit Fachboden, Tiefe 700 oder 900 mm: Die Werkbank Serie 8909 bietet acht unterschiedlich hohe Schubladen sowie zwei Türen mit einem dahinter liegenden Fachboden. Wahlweise ist die Werkbank Serie 8909 mit einer Tiefe von 700 oder 900 mm lieferbar. Die Werkbank Serie 8909 bietet insgesamt acht Schubladen zur Aufbewahrung von Kleinteilen. Dabei sind sechs Schubladen 120 mm hoch, zwei sind 180 mm hoch. Jede Schublade hat eine Tragkraft von rund 100 kg bei gleichmäßiger Verteilung. Auch hinter den



zwei 540 mm breiten Türen befindet sich ein Fachboden, der zur Aufbewahrung genutzt werden kann. Die Türen sind dank Zentralverriegelung abschließbar. Der Lieferung sind zwei Schlüssel beigelegt. Die Arbeitsplatte der Werkbank Serie 8909 ist aus Buche-Massiv und rund 40 mm stark. Ihre Oberfläche ist geschliffen und geölt, und unterhalb der Platte befindet sich ein 4-seitiger Auflagerahmen. Umweltfreundlich mit einer Pulverbeschichtung in Lichtgrau und Enzianblau versehen, wird die Werkbank Serie 8909 vollständig montiert geliefert. Dabei können Sie bei der 2000 mm breiten Werkbank zwischen einer Tiefe von 700 oder 900 mm wählen. Weitere Details: Arbeitsplatte: Buche-Massiv Oberfläche geschliffen und geölt Arbeitsplattenstärke: 40 mm Schweisskonstruktion (Tiefe 650 mm) mit Gestellfüßen aus Profi I-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) Gestellfüße mit Abschlusselement und Anti-Rutsch-Noppen Auflagerahmen (4-seitig) unter der Arbeitsplatte 8 Schubladen: 6 x 120 mm, 2 x 180 mm Schubladen Tragkraft: je 100 kg Schubladen: Auszug 90 Prozent 2 Tür: 1 x 540 mm, Öffnungswinkel 180 Grad, selbstziehende Federscharniere 1 Fachboden Zentralverriegelung: Schloss mit 2 Schlüsseln ErgoScript-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen Flächenlast: max. 1250 kg Material: Buchenholz Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau RAL 7035 und Enzianblau RAL 5010 Lieferung komplett montiert Tiefe: 700 oder 900 mm Breite: 2000 mm Höhe: 840 mm

EAN/GTIN: 4040376877611