

## Produktinformation

# 83 10 010

## Rohrzange 90°

DIN 5234



- Schwedische Form
- 90° abgewinkeltes Maul
- Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung
- Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet
- Doppel-T-Profilgriff
- Unverlierbare Stellmutter
- Rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 56 HRC
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

### Allgemein

Artikel-Nr.	83 10 010
EAN	4003773014188
Zange	rot pulverbeschichtet
Gewicht	779 g
Abmessungen	310 x 57 x 19 mm
Norm	DIN 5234
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

### Technische Attribute

Spannweite	42 mm
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 1 5/8 Zoll
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 42 mm
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	42 mm
Innendurchmesser Zoll	Ø 1 Zoll

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

