

## fetra chariot à plateaux

force 150 kg, avec 3 plateau(x),  
plateau longueur x largeur 1120 x  
650 mm, plateau(x) en bois, châssis  
avec finition époxy résistante aux  
chocs et aux rayures en RAL5007  
bleu brillant, avec bandage TPE

Numéro d'article: 118800



**fetra**  
Transportgeräte



## fetra Table roulante

### Force 150 kg

chariot à plateaux





- force 150 kg
- avec 3 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 1120 x 650 mm
- plateau(x) en bois
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier (soudé)
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- avec bandage TPE
- moyeu avec palier lisse
- disposition des roues rectangulaire
- 10 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	rehausses	aucune
type de chariot	chariot à plateaux	conducteur d'électricité	non
charge	150 kg	rabattable	non

longueur de plateau	1120 mm	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
largeur de plateau	650 mm	pneumatique	TPE
nombre de plateaux	3 pièce	roulement	palier lisse
matériau plateau(x)	bois	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
alignement de niveaux	droit	disposition des roues	rectangulaire
hauteur	910 mm	surface	finition peinture époxy
matériau	acier	couleur	bleu brillant // RAL5007
matériau de finition	soudé	garantie	10 années
norme européenne	non	Poids	42 kg

## Accessoires

225608		protection hygiénique, en film PVC, haute transparence, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL5007 bleu brillant, hauteur x largeur x profondeur 1529 x 1066 x 96 mm, hauteur de paroi 1110 mm
225622		porte-rouleau de papier pour chariot de manutention, largeur x profondeur 600 x 240 mm, avec bord de déchirure, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
309687		roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
309723		roue, avec bandage polyamide, diamètre 125 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal