

fetra **chariot à plateaux**

force 500 kg, avec 4 plateau(x),
plateau longueur x largeur 1000 x
600 mm, plateau(x) en bois, châssis
avec finition époxy résistante aux
chocs et aux rayures en RAL5007
bleu brillant, avec bandage
caoutchouc plein

Numéro d'article: 118848



fetra
Transportgeräte



fetra Chariot à plateaux

force 500 kg










chariot à plateaux



- force 500 kg
- avec 4 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 1000 x 600 mm
- plateau(x) en bois
- plateau(x) amovible
- rehausse 3 parois (tube d'acier)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier, soudé
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes à frein, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage caoutchouc plein
- moyeu avec roulement à rouleaux
- disposition des roues rectangulaire
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

Détails techniques







| | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--|
| appareil de manutention | chariot de manutention | nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes à frein |
| type de chariot | chariot à plateaux | pneumatique | caoutchouc plein |
| rehausses | 3 parois (tube d'acier) | Ø de roue | 200 mm |
| longueur de plateau | 1000 mm | roulement | roulement à rouleaux |
| largeur de plateau | 600 mm | équipement roue | roulettes pivotantes avec freins |
| hauteur | 1800 mm | conducteur d'électricité | non |
| nombre de plateaux | 4 pièce | poignée | 1 pièce |
| charge | 500 kg | rabattable | non |
| matériau plateau(x) | bois | disposition des roues | rectangulaire |
| exécution plateau(x) | amovible | surface | finition peinture époxy |
| matériau | acier | couleur | bleu brillant // RAL5007 |
| matériau de finition | soudé | norme | EN 1757-3 (frein) |
| norme européenne | non | garantie | 10 années |
| alignement de niveaux | droit | Poids | 85 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 119107 |  | tablette pour chariot à plateaux, longueur x largeur 1000 x 600 mm, en panneaux sandwich avec finition hêtre |
| 119194 |  | roue, diamètre 200 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal |
| 147905 |  | roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal |
| 158760 |  | Jeu de roulettes, bandage élastique, non tachant, Ø de roue 200 mm, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal |
| 158816 |  | support pour lecteur de code-barres pour chariot d'entrepôt, en acier, hauteur x largeur 150 x 120 mm |
| 225609 |  | porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant |
| 225611 |  | porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant |
| 225613 |  | porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant |
| 225614 |  | porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant |

| | | |
|--------|---|--|
| 225615 |  | porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant |
| 309745 |  | roue, avec bandage polyamide, diamètre 200 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 208490 |  | table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables |
| 215911 |  | caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm |
| 221143 |  | gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9 |
| 221309 |  | gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique |
| 505112 |  | peinture de marquage pour atelier, couleur standard, en RAL1003 jaune de sécurité, capacité 5 l |
| 505133 |  | ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm |
| 510925 |  | transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm |
| 528958 |  | organisation du travail, 10 compartiments, hauteur x largeur 1282 x 554 mm, plateau(x) en plastique coloris gris |