

ZARGES

échelle pliante polyvalente

4 x 4 échelons profilés, longueur de lisse 4,74 m, en aluminium

Numéro d'article: 203565



10
YEARS
WARRANTY



ZARGES Échelle pliante polyvalente

échelle pliante polyvalente






- accès double face
- 4 x 4 échelons profilés
- longueur de lisse 4,74 m
- échelons profondeur 30 mm
- largeur 0,9 m
- connexion échelons/lisse serti
- 6 articulations à encliquetage automatique
- pieds d'échelle antidérapants en extrémité de lisse
- hauteur x largeur x profondeur rabattues 900 x 1300 x 260 mm
- en aluminium
- poids 14,57 kg
- selon DIN EN 131
- 10 années de garantie



Détails techniques

technique de montée	escabeau	rabattable	oui
type d'échelle	échelle pliante polyvalente	roulant	non
matériau	aluminium	connexion d'échelons/de longeron	serti
utilisation	double face	soubassement	pieds d'échelle antidérapants
longueur de longeron	4,74 m	fonction échelle	6 articulations à encliquetage automatique
Hauteur d'escabeau	2,3 m	protection contre l'écartement	non
nombre d'échelons	4 x 4	étrier de sécurité	non
type de marche/d'échelon	échelons profilés	Pour escalier	non
profondeur d'échelons	30 mm	exécution échelle	à deux parties
hauteur de rabattage	900 mm	norme	DIN EN 131
largeur de rabattage	1300 mm	garantie	10 années
profondeur de rabattage	260 mm	Poids	14,57 kg

Cela s'adapte aussi ...

149286		plaquette de base, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, hauteur x largeur 90 x 40 mm
204801		bac à déchets, capacité 20 l, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, hauteur x Ø 360 x 295 mm, couvercle en acier, non inflammable
520203		boîte à outils / de matériaux, équipement : kit de 4 bacs, en plastique en noir/jaune
526758		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2500 x 2370 x 335 mm, charge max. par tablette 150 kg, 2 éléments standard avec 6 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
528920		moquette de protection, longueur x largeur 50 x 1 m, épaisseur 235 g/m², en non-tissé/PE