

Scangrip Lampe portable NOVA MINI

Ampoule : DEL, avec interrupteur
Marche/Arrêt et clip de fixation,
avec batterie

Numéro d'article: 235385



Lampe portable

- hauteur x largeur x profondeur 94 x 104 x 38 mm
- Ampoule : DEL
- classe d'efficacité énergétique A
- avec interrupteur Marche/Arrêt et clip de fixation
- durée d'éclairage 15 h
- Avec variateur de 10 à 100 %
- durée de charge 5 h
- affichage avec affichage de charge
- avec batterie
- indice de protection IP65 : infiltration de poussière, de jets d'eau de toutes les directions

type d'outil	Accessoires	fonction lampe	Avec variateur de 10 à 100 %
type d'ampoule	DEL	hauteur	94 mm
Classe d'efficacité énergétique	A	largeur	104 mm
Durée d'éclairage	15 h	profondeur	38 mm
flux lumineux	1000	indice de protection IP	65 : infiltration de poussière, de jets d'eau de toutes les directions
avec variateur	oui	Numéro d'enregistrement DEEE	DE24837723
alimentation	batterie	Type d'appareil DEEE	lampes CAT 3
Durée de charge	5 h	Marque selon le registre allemand	Scangrip
Affichage	affichage de charge	Poids	0,25 kg
équipement lampe	interrupteur Marche/Arrêt et clip de fixation		

Cela s'adapte aussi ...

218389		mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
227891		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 44, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute