

## Schnapstiefkühlbox Viking 3 weiß

Steckerfertige energiesparende Schnapstiefkühlbox in weiß, mit eingeschäumten Verdampfer. Hygienische Reinigung durch fugenlosen Innenkorpus inkl. leicht herausnehmbarem Einsatz. Tür mit horizontaler Griffleiste, Magnettürdichtung servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Kompressor sehr laufruhig und geräuscharm. Manueller Thermostat hinten am Gerät angebracht. Geeignet für die Aufnahme von bis zu 8 Schnapsflaschen und circa 18 Gläser. Ideal für den Einsatz im Kleingewerbebereich wie Personalküchen, Frühstückspensionen, Landhäuser, Hotels, Motels und Catering.

Artikel-Nr.: 70053  
GTIN: 4059395042894



### Produktvorteile:

- Volltürtiefkühlschrank
- Stahlblech weiß, pulverbeschichtet
- Fugenloser Kunststoff-Innenbehälter weiß
- Laufruhiger und geräuscharmer Kompressor
- Eingeschäumter Verdampfer
- Außenhautkondensator
- Manuelles Thermostat
- Stille Kühlung
- Volltür mit horizontaler Griffleiste
- Haltereinsatz herausnehmbar zur leichten Reinigung
- Bestückung bis zu 8 Schnapsflaschen
- Leicht wechselbare Türmagnetchichtung

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Tiefkühlschrank
<b>Produktgruppe</b>	B
<b>Herstellerkennung</b>	SFS 56 W
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	479 mm
<b>Tiefe</b>	447 mm
<b>Höhe</b>	522 mm
<b>Abmessungen innen:</b>	
<b>Breite</b>	365 mm
<b>Tiefe</b>	350 mm
<b>Höhe</b>	395 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür
<b>Temperaturbereich von</b>	-6 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	-18 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Türanschlag</b>	Rechts
<b>Aussenmaterial</b>	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
<b>Innenmaterial</b>	ABS Kunststoff weiß
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,05 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	17 kg
<b>Serienzubehör</b>	Flaschen-/Gläsergestell
<b>SWS</b>	Ja
<b>Kühlung</b>	Stille
<b>Abtauung</b>	Manuell

Kältemittel  
Kältemittelmenge

R 600a (Isobutan)/GWP 3  
28 g


## Energiedaten

Luftschallemissionsklasse	C
Luftschallemission	39 dB
Bruttoinhalt	39 l
Nutzzinhalt Tiefkühlung	38 l
4 Sterne Gefrierfach	Ja
Gefrierkapazität	2,6 Kg/24h
Lagerzeit bei Störung	12 Std
Energieverbrauch im Jahr	187 kWh
Energieeffizienzklasse	F
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	124,7
Klimaklasse	SN-ST (+10 °C bis +38 °C UT)
EPREL Registrierungsnummer	364035
EU-Label Verordnung	2019/2016

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2019 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2016 für Energieverbrauchskennzeichnung Kühlgeräte, ausgenommen Weinlagerschränke



SCANDOMESTIC SFS 56 W



**187** kWh/annum



38 L



39 dB

A B C D

2019/2016

## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Keine Ergebnisse

[Direkt zum Produkt](#)

[Direkt zu den technischen](#)



Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)