

**ENERGIEZÄHLER
WECHSELSTROM**

**Anwendung für Zwischenzählung
Genauigkeitsklasse A
Direktablesend
2-Leiter Wechselstrom
Direktanschluss bis 63A
Impulsausgang S0**

Norm CEI EN62053-21



1RCCEM263

ANZEIGE

Typ	Rollenzählwerk 999.999,9 kWh
LED	7-stellig (6 + 1 Dezimalen) gelbe LED an = Anschlussfehler rote LED blinkt = aktiver Wirkverbrauch
Ablesegenauigkeit	0,1kWh

EINGANG

Anschluss	direkt
Nennstrom In	63A AC
Nennspannung	1x 230V AC +/- 10%
Frequenz	50... 60Hz

IMPULSAUSGANG

Offener Kollektor	S0-Schnittstelle (nach DIN 43864 – max.36V DC / 20mA DC)
Impulswertigkeit	10 Imp./ kWh
Impulsdauer	> 80ms

ARBEITSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur	- 5.....+50°C
Lagertemperatur	-25.....+70°C

GEHÄUSE

Baubreite	2 TE = 35mm
Befestigung	DIN-Schiennenmontage
Anschluss	Zugbügelklemmen 16mm ²
Gewicht	0,08 kg

ANSCHLUSSPLAN | ABMESSUNGEN

