

## Termékinformációk

# 12 42 195 SB

## KNIPEX MultiStrip 10

Automatikus huzalcsupaszító fogó



- 0,03 - 10,0 mm<sup>2</sup> vezetékek csupaszítása utánállítás nélkül
- Mélyebben elhelyezkedő drótvágó
- Univerzális késgeometria - robusztus és hosszú élettartamú
- Optimális markolat állítás rendkívül jó tapintású markolatbevonattal
- Teljesen automatikus illesztés minden standard szigetelésű egyvezetékes, többvezetékes és sokereű vezetékhez a teljes 0,03 - 10,0 mm<sup>2</sup> mérettartományban.
- Mélyen elhelyezkedő huzalvágóval Cu- és Al-vezetékhez, többvezetékesnél 10 mm<sup>2</sup>-ig, egyvezetékesnél 6 mm<sup>2</sup>-ig
- Nem sérülnek a vezetők
- Az acél szorítópórák csúszásbiztosan megtartják a kábelt anélkül, hogy a megmaradó szigetelést megsértenék
- Különösen könnyű járású mechanika és igen csekély súly
- Cserélhető késblokk és hosszirányú ütköző
- Lágyműanyag zónás markolat a biztos tartás érdekében
- Ház: műanyag, üvegszál-erősítésű
- Kés: speciális szerszámacél, olajban edzett

AAA



### Általános

Cikkszám	12 42 195 SB
EAN	4003773060147
Súly	195 g
Méret	195 x 115 x 27 mm

### Műszaki jellemzők

Csupaszoló vágási méret négyzetmilliméter	0,03 — 10,0 mm <sup>2</sup>
AWG	32 — 8

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



huzalvágó - 10 mm<sup>2</sup>-ig, több erű

