

## Bauer 3-zijdige kiepbak

hoogte x lengte x breedte 890 x 1260 x 1010 mm, inhoud 0,3 m<sup>3</sup>, draagvermogen 750 kg, Robuuste constructie van staal gelakt in RAL2000 geeloranje, onderbouw vorkslaffen



Artikelnummer: 140009





## Bauer Kiepbak met 3-zijdige kantelfunctie

3-zijdige kiepbak


- hoogte x lengte x breedte 890 x 1260 x 1010 mm
- inhoud 0,3 m<sup>3</sup>
- draagvermogen 750 kg
- gewicht 195 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 80 x 200 mm
- afstand vorkslaffen 600 mm
- Kantelfunctie handmatig via trekkoordontgrendeling
- Kantelrichting voor, links of rechts instelbaar
- met kantelbeveiliging
- Met kettingbeveiliging tegen wegglijden
- Hoge stabiliteit door omgeslagen randversteving rondom
- Robuuste constructie van staal gelakt in RAL2000 geeloranje
- onderbouw vorkslaffen

|                                  |   |                           |                                  |
|----------------------------------|---|---------------------------|----------------------------------|
| baktype                          | Kiepbak   | hoogte vorkslaffen        | 80 mm                            |
| inhoud                           | 0,3 m <sup>3</sup>                              | breedte vorkslaffen       | 200 mm                           |
| hoogte                           | 890 mm  | afstand vorkkokers        | 600 mm                           |
| lengte                           | 1260 mm   | inrijdbreedte             | 600 mm                           |
| breedte                          | 1010 mm   | kraan                     | nee                              |
| draagvermogen                    | 750 kg  | veiligheidsuitrusting bak | beveiligingsketting              |
| materiaal                        | staal   | stapelbaar                | nee                              |
| stabiliteit/versteviging/schoren | omgeslagen randversteviging rondom              | nestbaar                  | nee                              |
| kantelfunctie                    | handmatig                                       | oppervlak                 | gelakt                           |
| uitvoering met kantelfunctie     | Kantelrichting voor, links of rechts instelbaar | kleur                     | geeloranje // RAL2000            |
| kantelbeveiliging                | ja  | kleur uitvoering          | geeloranje // RAL2000            |
| onderrijdbaar                    | ja  | plafond                   | als accessoire (niet inbegrepen) |
| onderbouw                        | vorkslaffen                                     | gewicht                   | 195 kg                           |

## Gerelateerde Producten

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 139869 |  | 2 zwenk- en 2 bokwielen, voor bodemklepcontainer/kiepbak, banden polyamide, draagvermogen 1350 kg, wiel Ø 180 mm |
| 518144 |  | wielenset, voor kiepbak, draagvermogen 1350 kg   |

## Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 203428 |  | montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium                                      |
| 525920 |  | vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood  |
| 527144 |  | bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil   |
| 531837 |  | vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs |