

## Hymer escabeau grande hauteur roulant ProTect+

estrade hauteur x largeur x  
profondeur 1150 - 1770 x 600 x 425  
mm, 5 - 8 échelons larges (estrade  
incl.), en aluminium, pliables pour un  
gain de place

Numéro d'article: 157778



**HYMER**

gefördert  
BG Bau



**10**  
YEARS  
WARRANTY

## Hymer Escabeau grande hauteur ProTect+ avec réglage en hauteur télescopique

escabeau grande hauteur roulant

- estrade hauteur x largeur x profondeur 1150 - 1770 x 600 x 425 mm
- accès à un côté
- 5 - 8 échelons larges (estrade incl.)
- échelons profondeur 45 mm
- Pour une hauteur de travail jusqu'à env. 3,27 m
- longueur de lisse 2360 mm
- posé hauteur x largeur 2200 - 2810 mm x 1925 - 2410 mm
- en aluminium
- réglage d'un échelon à l'autre et pour escalier
- pliables pour un gain de place



- hauteur x largeur x profondeur rabattues 2590 x 700 x 320 mm
- équipement : bac
- application sûre grâce à main courante, protège-genoux, potences réglables et porte de sécurité
- main courante double face
- pieds d'échelle antidérapants, 2 roulettes basculantes
- poids 30,4 kg
- selon DIN EN 131-7
- convient pour une application conforme TRBS 2121-2
- 10 années de garantie

## Détails techniques

|                          |                                 |                                  |  |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| technique de montée      | escabeau                        | fonction rabattable              | pliables pour un gain de place   |
| type d'échelle           | escabeau grande hauteur roulant | hauteur de rabattage             | 2590 mm  |
| matériau                 | aluminium                       | largeur de rabattage             | 700 mm   |
| utilisation              | à un côté                       | profondeur de rabattage          | 320 mm   |
| hauteur d'estrade        | 1150-1770 mm                    | soubassement                     | pieds d'échelle antidérapants, 2 roulettes basculantes                 |
| largeur d'estrade        | 600 mm                          | roulant                          | non  |
| profondeur d'estrade     | 425 mm                          | équipement de sécurité échelle   | main courante, protège-genoux, potences réglables et porte de sécurité |
| longueur de longeron     | 2360-3060 mm                    | fonction échelle                 | réglage d'un échelon à l'autre et pour escalier                        |
| hauteur de travail       | 3,27 m                          | équipement échelle               | bac  |
| nombre d'échelons        | 5 - 8                           | étrier de sécurité               | oui  |
| type de marche/d'échelon | échelons larges                 | main courante                    | double face  |
| profondeur d'échelons    | 45 mm                           | bac                              | oui  |
| hauteur                  | 2200-2810 mm                    | norme                            | DIN EN 131-7   |
| largeur                  | 1925-2410 mm                    | norme TRBS (règles techniques re | TRBS 2121-2  |
| pour escaliers           | oui                             | garantie                         | 10 années  |
| rabattable               | oui                             | Poids                            | 30,4 kg  |