

## ZARGES

### échelle pliante polyvalente

4 x 4 échelons profilés, longueur de lisse 4,74 m, en aluminium

Numéro d'article: 203565



**10**  
YEARS  
WARRANTY

1000 2310-2  
Ladder als  
Verkehrsmittel



### ZARGES Échelle pliante polyvalente

échelle pliante polyvalente

- accès double face
- 4 x 4 échelons profilés
- longueur de lisse 4,74 m
- échelons profondeur 30 mm
- largeur 0,9 m
- connexion échelons/lisse serti
- 6 articulations à encliquetage automatique
- pieds d'échelle antidérapants en extrémité de lisse
- hauteur x largeur x profondeur rabattues 900 x 1300 x 260 mm
- en aluminium
- poids 14,57 kg
- selon DIN EN 131
- 10 années de garantie



## Détails techniques

technique de montée	escabeau	rabattable	oui
type d'échelle	échelle pliante polyvalente	roulant	non
matériau	aluminium	connexion d'échelons/de longeron	serti
utilisation	double face	soubassement	pieds d'échelle antidérapants
Longueur de lisse	4,74 m	fonction échelle	6 articulations à encliquetage automatique
Hauteur d'escabeau	2,3 m	protection contre l'écartement	non
nombre d'échelons	4 x 4	étrier de sécurité	non
type de marche/d'échelon	échelons profilés	Pour escalier	non
profondeur d'échelons	30 mm	exécution échelle	à deux parties
hauteur de rabattage	900 mm	norme	DIN EN 131
largeur de rabattage	1300 mm	garantie	10 années
profondeur de rabattage	260 mm	Poids	14,57 kg

## Cela s'adapte aussi ...

149286		plaquette de base, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, hauteur x largeur 90 x 40 mm
204801		bac à déchets, capacité 20 l, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, hauteur x Ø 360 x 295 mm, couvercle en acier, non inflammable
520203		boîte à outils / de matériaux, équipement : kit de 4 bacs, en plastique en noir/jaune
526758		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2500 x 2370 x 335 mm, charge max. par tablette 150 kg, 2 éléments standard avec 6 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
528920		moquette de protection, longueur x largeur 50 x 1 m, épaisseur 235 g/m², en non-tissé/PE