

Bauer

verrijdbare opvangbak

AW

voor 2 x 60 liter vat, opvangvolume 61 l, hoogte x breedte x diepte 1075 x 500 x 940 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, duwbeugel, van staal met corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 222463

Bauer Verrijdbare opvangbak AW

voor 2 x 60 liter vat

verrijdbare opvangbak






- voor 2 x 60 liter vat
- opvangvolume 61 l
- hoogte x breedte x diepte 1075 x 500 x 940 mm
- met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, duwbeugel
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, 1 zwenkwiel met rem

Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	materiaal rooster	staal
type opvangbak	verrijdbare opvangbak	oppervlak rooster	verzinkt
opvangvolume	61 l	constructies	duwbeugel
capaciteit	2 x 60 liter vat	onderbouw	2 zwenk- en 2 bokwielen
opslag	staand	wieluitrusting	1 zwenkwiel met rem
hoogte	1075 mm	onderrijdbaar	nee
breedte	500 mm	stapelbaar	nee
diepte	940 mm	verrijdbaar	ja

materiaal	staal	kleur uitvoering	verzinkt
oppervlak	verzinkt	gewicht	42 kg
opvangbak uitrusting	rooster		

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
221341		chemicaliënbestendige handschoen, van PVC in bruin, gevoerd, afmeting 10, lengte 40 mm
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525760		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm