

## Hymer escabeau industriel 4126

accès à un côté, 6 marches profilées (estrade incl.), hauteur 1,34 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, longueur de lisse 2,14 m, en aluminium

Numéro d'article: 231315



**HYMER**



### escabeau industriel







- accès à un côté
- 6 marches profilées (estrade incl.)
- hauteur 1,34 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm
- profondeur de marche 80 mm
- longueur de lisse 2,14 m
- connexion marches/lisse serti
- raidisseurs robustes sur la marche de départ
- équipé de bac et crochet porte-seau
- crochet porte-seau avec 10 kg force
- bac en plastique
- pieds d'échelle antidérapants en extrémité de lisse
- pliables pour un gain de place
- en aluminium

- posé hauteur x largeur 1950 x 495 mm
- poids 6,4 kg
- selon la norme EN 131
- convient pour une application conforme TRBS 2121-2
- 10 années de garantie

## Détails techniques

|                          |                         |                                  |  |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|
| technique de montée      | escabeau grande hauteur | fonction rabattable              | pliables pour un gain de place               |
| type d'échelle           | escabeau industriel     | roulant                          | non  |
| matériau                 | aluminium               | connexion d'échelons/de longeron | serti  |
| utilisation              | à un côté               | protection contre l'écartement   | non  |
| Longueur de lisse        | 2,14 m                  | exécution échelle                | à deux parties                               |
| hauteur                  | 1,34 m                  | équipement échelle               | bac et crochet porte-seau                    |
| largeur d'estrade        | 250 mm                  | force du crochet porte-seau      | 10 kg  |
| profondeur d'estrade     | 250 mm                  | bac                              | oui  |
| Hauteur d'accès          | 3,34 m                  | matériau du bac                  | plastique                                    |
| nombre de marches        | 6                       | stabilité / renfort / entretoise | raidisseurs robustes sur la marche de départ |
| type de marche/d'échelon | marches profilées       | soubassement                     | pieds d'échelle antidérapants                |
| profondeur des marches   | 80 mm                   | norme                            | EN 131                                       |
| hauteur                  | 1950 mm                 | norme TRBS (règles techniques re | TRBS 2121-2                                  |
| largeur                  | 495 mm                  | garantie                         | 10 années                                    |
| rabattable               | oui                     | Poids                            | 6,4 kg                                       |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 149272 |  | plaquette de contrôle, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, diamètre 30 mm, en couleur pour l'année   |
| 215546 |  | dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc   |
| 221260 |  | chariot avec barre de poussée, force 150 kg, longueur x largeur 740 x 480 mm, rehausse poignée, barre de poussée rabattable, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |
| 221388 |  | gant à picots, en polyamide en gris/noir, antidérapant, taille 9   |
| 523826 |  | kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 4 potelets à chaîne, chaîne de 6 m, diamètre de montant 48 mm, montant coloris rouge/blanc, en rouge/blanc                    |
| 528920 |  | moquette de protection, longueur x largeur 50 x 1 m, épaisseur 235 g/m², en non-tissé/PE   |

