

BS-ROLLEN

Elektrische tafelwagen

BS-eTec

draagvermogen 500 kg, 2 niveaus met houten plaat, laadvlak lengte x breedte 1200 x 800 mm, etage(s) van hout in beuken, onderstel in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE / polyurethaan-banden



BS ROLLEN

Artikelnummer: 272916

Elektrische tafelwagen

- geschikt voor intern transport van goederen - bespaart kracht en tijd en zelfs zwaar beladen gemakkelijk te manoeuvreren
- besturingseenheid, elektronische bokwielen, cockpitgreep
- Schakelaar op de cockpitgreep om de elektronische aandrijving voor voor- en achteruit in te schakelen en te bedienen
- spanningsverzorging via accu 24-48 V
- De accu is vervangbaar
- draagvermogen 500 kg
- 2 niveaus met houten plaat
- laadvlak lengte x breedte 1200 x 800 mm
- etage(s) van hout in beuken
- etages met bordlijst van staal
- onderstel in RAL5010 gentiaanblauw
- constructie van stalen buis (gelast)
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- met TPE / polyurethaan-banden
- inhoud levering: wagen inclusief elektronische starthulp, bestaande uit 3 componenten: besturingseenheid, E-aandrijving, cockpitgreep en twee vervangbare accu's met oplader

Technische details

transporttoestel	transportwagen	spanningsverzorging	accu 24-48 V
type wagen	Tafelwagen	accu vervangbaar	ja
geschikt voor (branches)	intra-logistiek	hoogte	990 mm
draagvermogen	500 kg	materiaal	stalen buis
lengte laadvlak	1200 mm	materiaal verwerking	gelast
breedte laadvlak	800 mm	euronorm	ja
etages aantal	2 stuks	elektrisch geleidend	nee
etage type	houten plaat	schuifbeugel	1 stuks
materiaal etage(s)	hout	in-/uitklapbaar	nee
kleur etage	beuken	wielen aantal/soort	2 zwenk-/bokwielen
whiteboardlijst	staal	banden	TPE/PU
etage-inrichting	recht	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
E-aandrijving uitrusting	besturingseenheid, elektronische bokwielen, cockpitgreep	inhoud levering	wagen, componenten voor E-aandrijving, 2 accu's, oplader
E-aandrijving functie	Inschakelen van aandrijving voor- of achteruit	gewicht	76 kg

Dit past ook bij ...

215471		Aluminium transportbox, hoogte x lengte x breedte 380 x 590 x 390 mm, wanden gesloten, legbord verstevigd
215618		PP-plakband, dragermateriaal van polypropyleen met lijm van Acrylaat, rollen lengte x breedte 66 m x 50 mm, dikte 60 µm, foliedikte 35 µm, in bruin
216079		doos extra sterk, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, 3-laags, lengte x breedte x hoogte binnen 600 x 310 x 310 mm
221283		werkhandschoenen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221302		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 400 x 600 x 400 mm, inhoud 76 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221381		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9