

## Lacont

### armoire pour produits dangereux

storeLAB SiS-FAS Typ 90/1550-960

storeLAB

Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables, chambre ardente testée de type 90, hauteur x largeur x profondeur 2200 x 1550 x 1025 mm, double porte battante, niveau stockage tablette de rétention avec caillebotis, rayonnage pour fûts à 3 niveaux avec supports-fûts, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, corps intérieur avec revêtement en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL1007 jaune nar



Numéro d'article: 501690

### Lacont Armoire pour fûts type 90 storeLAB SiS-FAS Typ 90/1550-960

armoire pour produits dangereux

- pour stockage dans l'atelier de travail
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- chambre ardente testée de type 90
- hauteur x largeur x profondeur 2200 x 1550 x 1025 mm
- hauteur x largeur x profondeur intérieures 1745 x 1450 x 870 mm
- pour fût 9 x 60 litres
- entreposage horizontal
- structure en acier, corps intérieur en panneaux HPL
- double porte battante
- verrouillage sûr avec serrure à cylindre



- porte à fermeture automatique via un système thermomécanique
- niveau stockage tablette de rétention avec caillebotis
- rayonnage pour fûts à 3 niveaux avec supports-fûts
- force par plateau 200 kg
- Réglable au pas de 25 mm
- volume de rétention du bac de rétention 220 l
- tablette de rétention avec marquage Ü selon StawaR
- raccord de ventilation via tubulure LN 80 dans le toit de l'armoire
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, corps intérieur avec revêtement en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL1007 jaune narcisse
- niveaux avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- construction selon EN 14470, 1ère partie, isolation selon DIN 4102
- répond aux exigences TRGS 510

## Détails techniques

type de meuble	armoire	entreposage	horizontal
type de stockage de produits dan	armoire	matériau	acier
type d'armoire	armoire pour produits dangereux	matériau corps intérieur	panneaux HPL
lieu de stockage	dans l'atelier de travail	couleur du corps	gris clair // RAL7035
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et inflammables	couleur corps intérieur	gris clair // RAL7035
hauteur	2200 mm	couleur de la face avant	jaune narcisse // RAL1007
hauteur intérieure	1745 mm	couleur de la tablette	gris clair // RAL7035
largeur	1550 mm	surface de corps	finition peinture époxy
largeur intérieure	1450 mm	surface corps intérieur	a. revêtement
profondeur	1025 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
profondeur intérieure	870 mm	surface de tablette	finition peinture époxy
équipement armoire	commande à pied a. 5 m de câble spiralé	verrouillable	oui
type tablette/niveau (dernier ni	tablette de rétention avec caillebotis	système de fermeture	serrure à cylindre
charge tablette	200 kg	type de porte	double porte battante à fermeture automatique
tablette réglable au pas	25 mm	fonction porte	via un système thermomécanique
tablette de rétention	oui	soubassement	socle
volume de rétention de la tablet	220 l	certification ASR	marquage selon ASR A1.3
construction (autorisation)	tablette de rétention avec marquage Ü selon StawaR	certification normes DIN/EN	construction selon EN 14470, 1ère partie, isolation selon DIN 4102
capacité	fût 9 x 60 litres	certification TRSG	répond aux exigences TRGS 510
coupe-feu	chambre ardente testée de type 90	Poids	1040 kg
raccordement de ventilation armo	tubulure LN 80 dans le toit de l'armoire		

## Accessoires

149136		embout d'adaptation pour système de circulation d'air avec filtre pour armoire pour produits dangereux, hauteur x largeur x profondeur 210 x 310 x 510 mm
501696		ventilateur pour armoire pour produits dangereux

## Cela s'adapte aussi ...

200803		Tablette de rétention fixe, volume de rétention 1000 l, hauteur x largeur x profondeur 425 x 3280 x 1300 mm, avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
508470		panneau de signalisation de premiers secours, affiche de la Fédération allemande des caisses de prévoyance industrielles (information Assurance accidents légale allemande 204), instructions premiers secours, panneau d'information, en plastique, surface Standard, hauteur x largeur 560 x 400 mm
525732		symbole de danger, Symbole/texte : dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 20 x 20 mm
526779		douche corporelle, raccordement 3/4" extérieur, en acier inoxydable, pour montage mural