

Toyota schaarhefwagen BT High Lifter

draagvermogen 1000 kg, vork
lengte x breedte 1190 x 156 mm,
draagbreedte 560 mm, zwenkwielen
met polyurethaan-banden, breedte
x Ø 58 x 175 mm, vorkrollen met
nylon-banden, breedte x Ø 77 x 75
mm

Artikelnummer: 524085



Toyota BT High Lifter-schaarhefwagen BT High Lifter

Draagvermogen 1000 kg

schaarhefwagen

- draagvermogen 1000 kg
- vork lengte x breedte 1190 x 156 mm
- draagbreedte 560 mm
- zwenkwielen met polyurethaan-banden, breedte x Ø 58 x 175 mm
- vorkrollen met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 75 mm
- hefhoogte 800 mm / verlaagde hoogte 87 mm
- lastzwaartepunt 600 mm
- zeer stabiel dankzij instelbare zijsteunen
- vorken van staal gelakt
- torsiestijve staalconstructie
- dissel van staal gelakt in zwart
- stuuruitslag 180 °
- speciale hydraulica
- met daalcontrole



TOYOTA
MATERIAL HANDLING

- lengte x breedte 1655 x 560 mm
- gewicht 135 kg
- hefmotor 0,9 kW
- met gelbatterij 12V/63 Ah
- met geïntegreerde oplader

Technische details

hijswerktuig	hefwagen	diameter zwenkwielen	175 mm
hefwagentype	schaarhefwagen	materiaal vorkwielen	nylon
draagvermogen	1000 kg	breedte vorkwiel	77 mm
lengte vork	1190 mm	diameter vorkwiel	75 mm
vorkbreedte	156 mm	stuuruitslag	180 °
draagbreedte	560 mm	snelheffing	nee
lengte	1655 mm	lastzwaartepunt	600 mm
breedte	560 mm	spanningsverzorging	gelbatterij 12V/63 Ah
bediening heffing	elektro/hydraulisch	materiaal	staal
vermogen hefmotor	0,9 kW	oppervlak vork	gelakt
bediening wielonderstel	handmatig	materiaal dissel	staal
hefhoogte (min.)	87 mm	oppervlak dissel	m. poedercoating
hefhoogte (max.)	800 mm	kleur dissel	zwart
materiaal zwenkwiel	polyurethaan	type hydraulica	speciale hydraulica
breedte zwenkwielen	58 mm	gewicht	135 kg

Dit past ook bij ...

148638		wegwerppallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in antraciet
149500		stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen
217180		golfkartonnen pallet, hoogte x lengte x breedte 120 x 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 700 / 500 kg, bovendek gesloten
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendek doorbroken
221284		werkhandschoen, van linnen/rundleer, handrug van linnen, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221381		beschermschoen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9
227875		lage veiligheidsschoen, veiligheidsniveau: S1P, afmeting 44, bovenmateriaal suèdeleer/mesh in zwart/grijs/rood
407817		opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte 365 x 1200 x 800 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

626475



Gasboxpallet, hoogte x lengte x breedte 970 x 1200 x 800 mm, draagvermogen 1500 kg, gelakt in RAL7030 steengrijs, wanden doorbroken met 2 kleppen, legbord gesloten