

MUNK multifunctionele reformladder

2 x 10 sporten met profiel, balklengte
5,02 m, van aluminium

Artikelnummer: 524297



15
YEARS
WARRANTY



MUNK Multifunctionele reformladder

2-delig met nivello®-traversen

multifunctionele reformladder

- trap beide zijden
- 2 x 10 sporten met profiel
- voor een werkhoogte als aanlegladder tot ca. 6,1 m
- balklengte 5,02 m
- sporten diepte 30 mm
- sport-boomverbinding afgekant
- veilig in gebruik door spreidbeveiliging
- nivello®-traverse en -ladderschoenen aan het balkeinde
- van aluminium
- gewicht 16,4 kg
- volgens DIN EN 131
- 15 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek multifunctionele ladder

in-/uitklapbaar ja

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| laddertype | multifunctionele reformladder | verrijdbaar | nee |
| materiaal | aluminium | sport-/dwarsverbinding | afgekant |
| gebruik | beide zijden | onderbouw | nivello®-traverse en -ladderschoenen |
| lengte balk | 5,02 m | ladder uitvoering | tweedelig |
| werkhoogte als aanlegladder | 6,1 m | veiligheidsuitrusting ladder | spreidbeveiliging |
| hoogte ladder | 2,88 m | spreidbeveiliging | ja |
| sporten aantal | 2 x 10 | veiligheidsbeugel | nee |
| type trede/sport | sporten met profiel | norm | DIN EN 131 |
| diepte sport | 30 mm | garantie | 15 jaar |
| breedte traverse | 1200 mm | gewicht | 16,4 kg |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 149286 |  | vignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, hoogte x breedte 90 x 40 mm |
| 204801 |  | Afvallon, inhoud 20 l, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x Ø 360 x 295 mm, deksel van staal, niet-brandbaar |
| 520203 |  | gereedschaps-/materiaalkist, uitrusting: set met 4 bakken, van kunststof in zwart/geel |
| 526758 |  | magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2500 x 2370 x 335 mm, vaklast 150 kg, 2 stellingvelden met elk 6 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, staanders met corrosiebeschermende zinklaag |
| 528920 |  | afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m ² , van vlies/PE |