

C+P

venster-schuifdeurkast

ERGO

hoogte x breedte x diepte 1000 x 1200 x 400 mm, 1 niveau met Stalen bodem, afsluitbaar met drukcilinderslot, onderbouw sokkel, romp met moffellak, front met moffellak

Artikelnummer: 524845

ERGO



5 YEARS WARRANTY



C+P Gereedschaps- en materiaalkast ERGO

met schuifdeuren met zichtvenster

venster-schuifdeurkast



- hoogte x breedte x diepte 1000 x 1200 x 400 mm
- gelaste staalconstructie
- plaatstaalconstructie
- schuifdeur met venster
- zichtvenster van 3 mm dik acrylglas
- geruisloze loop dankzij kunststof rails en kogelgelagerde speciale rollen
- 1 niveau met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 70 kg
- Per 15 mm verstelbaar
- met rubberen ribloper
- met beugelgreep
- afsluitbaar met drukcilinderslot
- onderbouw sokkel
- romp met moffellak
- front met moffellak
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

- GS- en TÜV-getest
- 5 jaar garantie



Technische details

meubeltype	kast	sluitsysteem	drukcilinderslot
type kast	werkplaatkast	onderbouw	sokkel
type deur	schuifdeur met venster	materiaal	plaatstaal
hoogte	1000 mm	in hoogte verstelbaar legbord	15 mm
breedte	1200 mm	oppervlak legbord	verzinkt
diepte	400 mm	scheidingswand	nee
kast uitrusting	legborden	greep	beugelgreep
legborden / schappen aantal	1 stuks	afsluitbaar	ja
legbord-/niveautype	Stalen bodem	verrijdbaar	nee
draagvermogen legbord	70 kg	certificering	GS // TÜV
elektrisch geleidend	nee	garantie	5 jaar
oppervlak romp	gemoffeld	gewicht	40,94 kg
oppervlak front	gemoffeld		

Gerelateerde Producten

230287		PIN-code-slot, bediening via PIN-code, 4 - 8-cijferige code, optische functiemelding (rood/groen), voedingsvoorzorging via batterij 2 x AA alkaline, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
405212		Stalen bodem voor schuifdeurkast, breedte x diepte 1200 x 400 mm, draagvermogen 70 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

146393		magneetframe, DIN A4 in staand/liggend formaat, frame in oranje, achterzijde magnetisch
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
664077		duwbeugelwagen, draagvermogen 200 kg, laadvlak lengte x breedte 890 x 450 mm, platform van hout, onderstel in RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP, wielen met TPE-banden