

stumpf

armoire d'atelier

Serie 3000

hauteur x largeur x profondeur 1000 x 1000 x 500 mm, niveaux avec tablette en acier, 2 tiroir(s), verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane



Numéro d'article: 530154



stumpf Armoire d'outillage Serie 3000

avec tablettes coulissantes et tiroirs

armoire d'atelier

- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 1000 x 500 mm
- structure en tôle d'acier
- double porte battante
- angle d'ouverture de la porte 105 °
- portes haute stabilité grâce au profilé en caisson intérieur
- niveaux avec tablette en acier
- 2 tablettes extensibles
- force par plateau 35 kg
- Réglable au pas de 25 mm
- 2 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 2x90 mm
- force par tiroir 35 kg
- tiroirs à roulement à billes, extension 100 %
- Réglable au pas de 25 mm
- force par tablette coulissante 35 kg
- extension tablette coulissante 100 %

- avec blocage d'extension
- équipement : 2 tiroirs, 2 tablettes
- avec poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre
- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- 5 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	armoïre	soubassement	socle
type d'armoïre	armoïre d'atelier	matériau	tôle d'acier
type de porte	double porte battante	tablette réglable au pas	25 mm
hauteur	1000 mm	tiroir réglable en hauteur	25 mm
largeur	1000 mm	surface de tablette	galvanisé
profondeur	500 mm	verrouillable	oui
équipement armoïre	tablettes, tiroirs	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
type tablette/niveau	tablette en acier	cloison de séparation médiane	non
charge tablette	35 kg	glissière	à roulement à billes
nombre de tiroirs	2 pièce	glissière tiroir	à roulement à billes
nombre x hauteur tiroirs	2x90 mm	extension	70 %
capacité de charge de tiroir	35 kg	extension tiroir	100 %
tablettes extractibles	2 pièce	extension tablette	100 %
charge tablette coulissante	35 kg	blocage d'extension	oui
couleur du corps	gris clair // RAL7035	angle d'ouverture de porte	105 °
couleur de la face avant	bleu gentiane // RAL5010	poignée	poignée tournante
surface de corps	finition peinture époxy	roulant	non
surface de face avant	finition peinture époxy	garantie	5 années
système de fermeture	serrure à cylindre	Poids	54,3 kg

Accessoires

946443		Tablette couliss. pour armoïre d'atelier, avec bord du bac de rétention, largeur x profondeur 1000 x 500 mm, pour une charge max. par tabl. de 35 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
946465		tapis strié en caoutchouc, largeur x profondeur 1000 x 500 mm, en noir
946498		tiroir pour armoïre d'atelier, hauteur 90 mm
974529		kit de compartimentage, avec 11 compartiments, en plastique, coloris noir

Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, en PVC avec surface striée dans le sens de la longueur en gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
974176		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge