

Hupfer chariot à plateaux en acier inoxydable

force 150 kg, avec 5 plateau(x),
plateau longueur x largeur 1000 x
600 mm, plateau(x) en acier
inoxydable avec rebord antichute,
roues avec bandage caoutchouc
plein



HUPFER
we make work flow



Numéro d'article: 587318

Hupfer Chariot à plateaux en acier inoxydable

Exécution standard

chariot à plateaux en acier inoxydable

- force 150 kg
- avec 5 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 1000 x 600 mm
- hauteur x longueur x largeur 1575 x 1095 x 695 mm
- plateau(x) en acier inoxydable avec rebord antichute
- structure en acier inoxydable
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- roues avec bandage caoutchouc plein
- disposition des roues rectangulaire

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	Ø de roue	125 mm
type de chariot	chariot à étagères	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
matériau	acier inoxydable	conducteur d'électricité	non
charge	150 kg	alignement de niveaux	droit
longueur de plateau	1000 mm	hauteur	1575 mm

largeur de plateau	600 mm	longueur	1095 mm
nombre de plateaux	5 pièce	largeur	695 mm
Hauteur entre deux plateaux	278 mm	norme européenne	non
matériau de plateforme	acier inoxydable	rehausses	aucune
équipement de plateforme	rebord antichute	rabattable	non
exécution de plateforme	insonorisé	disposition des roues	rectangulaire
nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes	modèle	Modèle standard
pneumatique	caoutchouc plein	Poids	40 kg

Accessoires

501943



bac porte-couverts pour chariot à plateaux, hauteur x longueur x largeur 203 x 176 x 325 mm, à accrocher, en acier inoxydable

Cela s'adapte aussi ...

503397



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 154 x 600 x 400 mm, en polyéthylène, en gris

527618



mallettes norme Europe, hauteur x longueur x largeur 130 x 400 x 300 mm, capacité 11 l, avec range-couvert, en polyéthylène en bleu, avec couvercle à charnière

532084



roule-bacs, force 250 kg, plateau longueur x largeur 600 x 400 mm, plateforme ouvert, châssis en rouge, 4 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc