

tandwieltakel

trekbelasting 1500 kg,
standaardheffing lengte 3 m, aantal
kettingbundels 1

Artikelnummer: 907725



Tandwieltakel

Draagvermogen 1500 kg

tandwieltakel

- trekbelasting 1500 kg
- standaardheffing lengte 3 m
- aantal kettingbundels 1
- behuizing van staal
- ketting galvanisch verzinkt
- haak van staal
- draaibare haak
- haak met plaatstalen veiligheidsklep
- bouwhoogte 385 mm
- hefkracht 35 daN
- met veiligheidsrem

Technische details





hijswerktuig	hijswerktuig	materiaal behuizing	staal
hijswerktuigtype	takel	oppervlak behuizing	m. poedercoating
trekbelasting	1500 kg	materiaal haak	staal
standaardheffing	3 m	oppervlak ketting	galvanisch verzinkt
bediening heffing	handmatig		gesmeed
hefkracht	35 daN	maat a	176 mm

aantal bundels	1 stuks	maat b	151 mm
materiaal	staal	maat c	38 mm
bouwhoogte	385 mm	gewicht	13,2 kg

Gerelateerde Producten

907827		extra hefhoogte voor tandwieltakel, voor extra hefhoogte met 1500 kg draagvermogen, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
--------	--	--

Dit past ook bij ...

142256		platengrijper, draagvermogen 5000 kg, greepzone 0 - 50 mm
210861		mobile schaarheftafel, draagvermogen 1000 kg, platform lengte x breedte 1010 x 520 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
526536		kraanweegschaal, weegbereik van 0 tot 10000 kg, afleesbaarheid in 1000 g stappen, behuizing van metaal / haak van staal, levering inclusief afstandsbediening
999337		aluminium portaalkraan, draagvermogen 1000 kg, zijdelen in-/uitklapbaar