
TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr.	700-2730
Artikel/Modell	SARO Spülschrank mit Schiebetüren 1400mm, 2 Becken mittig
GTIN	4017337 061310

-
- Arbeitsfläche mit drei Abflussschutzkanten, vorgebohrtes 32 mm Loch aus Edelstahl AISI 304, am Gehäuse der Einheit angeschweißt
 - Edelstahlrahmen + Türe aus AISI 430 Edelstahl
 - Gefütterte Rückwand, 100 x 20 mm (Versatz: 100 mm)
 - Keine Rückwand für einfachen Zugang für Rohre
 - Schiebetüren, die oben an einer Schiene aufgehängt sind, mit Anschlagbegrenzung
 - Edelstahlfüße, höhenverstellbar, Durchm. 60 mm
 - Lieferung mit Überlaufrohr, Stopfen und U-Biegung
 - Abm.: B 1400 x T 700 x H 850 mm
 - 2 Waschbecken
 - Maße Becken: B 600 x T 500 x H 300 mm
 - Gewicht: 85,3 kg

Ursprung	
Zolltarifnummer	94032080
Händler	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Walter Spangenberg, Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827