



[Zum Produkt](#)



[Datenblatt](#)

servostar® 1/1 640 - 3 Borde unmontiert

Der stilvolle Universal-Wagen.

Der stabile Servierwagen in leichter Ausführung eignet sich für jeglichen Transport, ob zum Servieren, Abräumen oder Befördern – ein unkomplizierter, mobiler Helfer.

Je nach erforderlichem Transportumfang mit 2 bis 3 Borden erhältlich. Wählbar mit rostfreien Rollen oder in verzinkter Ausführung. Auf Anfrage auch mit Luftidentischen Rollen, um Transportgeräusche noch besser zu dämmen. Zudem individuell gestaltbar durch Einlegeböden aus farbigem Glas oder Resopal. Mit passendem Schneidbrett, kann die Bordfläche des servostar® auch flexibel als Vorbereitungsplatz genutzt werden.

TECHNISCHE MERKMALE

servostar® 1/1 640 - 3 Borde unmontiert



TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen	700 x 470 x 950 mm
Material	Edelstahl 1.4301 (CNS)
Gewicht	10 kg
Anzahl Borde	3
Lichtmass zwischen	
Borden	275 mm
Lieferzustand	unmontiert
Stoßschutz	4 Stoßbecken
Rollen	2 Lenk-; 2 Lenkstopprollen
Rollentyp	Rostfrei
Rollen-Ø	125 mm
Max. Zuladung	150 kg

Bestellnummer **88 02 50 38**

VORTEILE

- Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl.
- Tiefgezogene, schallgedämmte Borde mit Stopprand.
- Hohe Stabilität, ohne Schweißnähte.
- Optimale Fahrbarkeit mit robusten, feststellbaren Rollen und Rundrohr-Schiebebügel.
- Stoßbecken an jedem Bord für Rammschutz.
- Fugenlose, unempfindliche Bordflächen, einfach zu reinigen.