

Wonday

Diableret de transport en tube d'acier, capacité de charge: 80 kg

- construction: diable en tube d'acier finition époxy avec bavette en tôle d'acier
- couleur: revêtement époxy bleu
- diable pliant
- avec poignée télescopique
- bavette rabattable
- 2 roues pleines PEHD sur jante plastique
- diamètre de roue: 150 mm
- largeur de la bavette: 385 mm, profondeur de la bavette: 280 mm
- dimensions déplié: (L)410 x (P)570 x (H)1.035 mm
- dimensions plié: (L)410 x (P)165 x (H)695 mm
- livré démonté (montage facile)

Exemples d'utilisation:

- pour un transport facile de charges lourdes
- pour le transport de caisses, paquets, cartons, sacs, caisses de boissons

Adapté pour:

- ateliers
- supermarché de vente de boissons
- jardinerie
- entrepôts



Diableret de transport en tube d'acier 3101, ouvert

Produit	Modèle	Capacité de charge	Couleur	Numéro de fabricant	Code
Diableret en tube d'acier		80 kg	bleu / argent	MDI100271	61453047